



VZ263N

## Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit Tür, Edelstahl

### Technische Merkmale

#### Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

#### Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Hohlwand ; Unterputz
-----------------------	----------------------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	630.5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Einbauhöhe	572 mm
Einbaubreite	290 mm

#### Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

#### Werkstoff

Farbe	anthrazit grau
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	unbehandelt

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	3
---------------	---

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

#### Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------