



VZ323N

Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit Tür, RAL9006, silber

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	630.5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Einbauhöhe	572 mm
Einbaubreite	290 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------