



VZ455N

Klemmen, Volta, QuickConnect, blau für FI, 1 Satz=10 Stück

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|--------------------|
| Polanzahl | 1 P |
| Montageart | Schnappbefestigung |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-------|
| Höhe installiertes Produkt | 35 mm |
| Länge | 30 mm |
| Breite installiertes Produkt | 27 mm |

Werkstoff

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Kupfergewicht des Produktes | 4.55 g |
| Werkstoff | Materialmix |
| Transparent | Nein |

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse | 1.5...25 mm ² |
| Leiterquerschnitt (flexibel), ohne Aderendhülse | 1.5...25 mm ² |
| Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter | 1.5 / 25 mm ² |

Einstellungen

| | |
|------------|----------|
| Klemmenart | N-Klemme |
|------------|----------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
|----------------------------|-----------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25...40 °C |
|--------------------|-------------|