



VZ455P

**Klemmen, Volta, QuickConnect-Terminal, 1 Satz=10 Stück, für FI-Terminal**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Polanzahl	1 P
Montageart	Schnappbefestigung

**Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Abmessungen**

Höhe installiertes Produkt	35 mm
Länge	30 mm
Breite installiertes Produkt	27 mm

**Werkstoff**

Kupfergewicht des Produktes	4.55 g
Farbe	braun
Farbe	braun
Werkstoff	Materialmix
Transparent	Nein

**Anschluss**

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse	1.5...25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel), ohne Aderendhülse	1.5...25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1.5 / 25 mm <sup>2</sup>

**Einstellungen**

Klemmenart	N-Klemme
------------	----------

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-25...40 °C
--------------------	-------------