



VZ465N

## Steuerleitungsklemme Volta 7-polig weiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	7 P
Montageart	Schnappbefestigung

#### Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	33 mm
Länge	80 mm
Breite installiertes Produkt	28 mm

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	0 kg
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix
Transparent	Nein

#### Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse	1.5...6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel), ohne Aderendhülse	1.5...6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1.5 / 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	8 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubanschluss

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...40 °C
--------------------	-------------