



VZ604N

Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS212

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Gerastet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	16.5 mm
Innentiefe	16.5 mm
Höhe installiertes Produkt	375 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Einbauhöhe	375 mm
Einbaubreite	280 mm

Deckel, Tür

Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 650°C
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Halogenfrei

Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-25...40 °C