



VZ604N

Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS212

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|-------------------------|----------|
| Vorgesehene Türposition | Links |
| Montageart | Gerastet |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Tiefe installiertes Produkt | 16.5 mm |
| Innentiefe | 16.5 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 375 mm |
| Breite installiertes Produkt | 280 mm |
| Einbauhöhe | 375 mm |
| Einbaubreite | 280 mm |

Deckel, Tür

| | |
|--------------------------|------------------|
| Türschliessungstyp | Schnappverschluß |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Türtyp für Schaltschrank | Anschlagtür |
| Türflügel | Einzeltür |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------|
| Farbe | reinweiß RAL 9010 |
| Farbe | weiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | unbehandelt |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
|----------------------------|------|

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 2 |
| Anzahl Felder | 1 |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

Sicherheit

| | |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP40 |

Schutzklasse

Schutzklasse II

Glühdraht Test

nach EN 60695-2-11: 650°C

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-25...40 °C