



VZ608N

**Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS218**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Gerastet

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	16.5 mm
Innentiefe	16.5 mm
Höhe installiertes Produkt	375 mm
Breite installiertes Produkt	388 mm
Einbauhöhe	375 mm
Einbaubreite	388 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	glänzend
Oberfläche	unbehandelt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	1

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzart	IP40

---

Schutzklasse

Schutzklasse II

Glühdraht Test

nach EN 60695-2-11: 650°C

---

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur

-25...40 °C