



VZ624N

**Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS212**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Gerastet

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	16.5 mm
Innentiefe	16.5 mm
Höhe installiertes Produkt	375 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Einbauhöhe	375 mm
Einbaubreite	280 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

**Werkstoff**

Farbe	transparent
Farbe	durchsichtig
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	1

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 650°C

## Verwendung Bedingungen

---

Betriebstemperatur

-25...40 °C