



VZ626N

Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS412

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Gerastet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	16.5 mm
Innentiefe	16.5 mm
Höhe installiertes Produkt	645 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Einbauhöhe	645 mm
Einbaubreite	280 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Schnappverschluß
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	transparent
Farbe	durchsichtig
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 650°C

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-25...40 °C