



VZ631N

**Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS122**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Gerastet

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	16.5 mm
Innentiefe	16.5 mm
Höhe installiertes Produkt	250 mm
Breite installiertes Produkt	460 mm
Einbauhöhe	250 mm
Einbaubreite	460 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	Schnappverschluß
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

**Werkstoff**

Farbe	transparent
Farbe	durchsichtig
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 650°C

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-25...40 °C
--------------------	-------------

