



WDI100

IP  IP20

Touch Panel 10" Android

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

Touchfunktion Ja

Konnektivität

Verbindung RJ45-Kabel im Lieferumfang

Datenrate Ethernet 10/100 Mbit/s

Spannung

Hilfsspannung 18...48 V DC

Power over Ethernet (PoE) 18...48 V DC

Abmessungen

Aufbauhöhe 10 mm

Bildschirm

Auflösung Grafikdisplay 1280 x 800 px

TFT-Bildschirmgröße 10 "

Anzeigen ja

Speicher

Arbeitsspeicher (RAM) 512 MB

Werkstoff

RAL Farbe RAL 7016 - Anthrazitgrau

Werkstoff Glas

Werkstoff Gruppe Glas

Montage

Montageart für Unterputz- und Hohlwandmontage, für senkrechte und waagerechte Montage

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse 0.75 mm²

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system

Ausstattung

Bezeichnungsfeld Nein

Lichtstärke	300 cd/m ²
Prozessor	1 GHz
Sicherheit	
Schutzart	IP20
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	10...90 %
Kennzeichnung	
Zusammensetzung	Bedienelement
Haupt-Designlinie	KNX