



WDI100

IP  IP20

Touch Panel 10" Android

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

Touchfunktion Ja

Ausführung

Kategorie / Ports RJ45 Port für LAN-Anschluss

Konnektivität

Verbindung RJ45-Kabel im Lieferumfang

Datenrate Ethernet 10/100 Mbit/s

Spannung

Hilfsspannung 18...48 V DC

Power over Ethernet (PoE) 18...48 V DC

Abmessungen

Aufbauhöhe 10 mm

Bildschirm

TFT-Bildschirmgröße 10 "

Anzeigen ja

Speicher

Arbeitsspeicher (RAM) 512 MB

Werkstoff

RAL Farbe RAL 7016 - Anthrazitgrau

Werkstoff Glas

Werkstoff Gruppe Glas

Montage

Montageart für Unterputz- und Hohlwandmontage, für senkrechte und waagerechte Montage

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse 0.75 mm²

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system

Ausstattung

Bezeichnungsfeld	Nein
Lichtstärke	300 cd/m ²
Prozessor	1 GHz

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	10...90 %

Kennzeichnung

Zusammensetzung	Bedienelement
Haupt-Designlinie	KNX