



WDI101

IP  IP20

## Touch-Panel PC 10" Windows

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Unterputz

#### Funktion

Touchfunktion Ja

#### Konnektivität

Verbindung RJ45-Kabel im Lieferumfang

#### Spannung

Hilfsspannung 18...36 V DC

#### Abmessungen

Aufbauhöhe 10 mm

#### Bildschirm

Auflösung Grafikdisplay 1280 x 800 px

TFT-Bildschirmgröße 10 "

Anzeigen ja

#### Speicher

Arbeitsspeicher (RAM) 4 GB

#### Werkstoff

RAL Farbe RAL 7016 - Anthrazitgrau

Werkstoff Glas

Werkstoff Gruppe Glas

#### Montage

Montageart für Unterputz- und Hohlwandmontage, für senkrechte und waagerechte Montage

#### Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse 0.75 mm<sup>2</sup>

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system

#### Ausstattung

Bezeichnungsfeld Nein

Lichtstärke 300 cd/m<sup>2</sup>

Prozessor 2 x 1.75 GHz

### Sicherheit

---

Schutzart IP20

### Verwendung Bedingungen

---

Betriebstemperatur 5...35 °C

Lager-/Transporttemperatur -20...60 °C

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 10...90 %

### Kennzeichnung

---

Zusammensetzung Bedienelement

Haupt-Designlinie KNX