



WDW101

IP20

Einbaugeschäft für WDI10x, wandbündig (EPG)

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

Touchfunktion Nein

Konnektivität

Verbindung RJ45-Kabel im Lieferumfang

Abmessungen

Hohlwandöffnung (B x H x T) 269 x 186 x 74 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol 0 W

Bildschirm

Anzeigen nein

Werkstoff

RAL Farbe RAL 7016 - Anthrazitgrau

Werkstoff Stahl

Werkstoff Gruppe Metall

Montage

Montageart für Unterputz- und Hohlwandmontage, für senkrechte und waagerechte Montage

Ausstattung

Bezeichnungsfeld Nein

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur -20...60 °C

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 10...90 %

Kennzeichnung

Zusammensetzung sonstige

Haupt-Designlinie KNX