



WH104408F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler 24V

Technische Merkmale

Kompatibilität	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Elektrische Hauptmerkmale	
Nennspannung	24 V AC
Frequenz	50 Hz
Strom	
Schaltstrom	1 A
Abmessungen	
Einbautiefe	40 mm
Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Anschluss	
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Einstellungen	
Einstellbereich Raumtemperatur	530 °C
Sicherheit	
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	
Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung
Hinweis	
Hinweistext	Regelbereich der Temperatur einstellbar