

WH106253F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Anschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 42 mm

Einbautiefe 37 mm

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 39 mm

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast, Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz, Aufputz

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13/23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	basico Aufputzmontage, basico Unterputzmontage, k.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
