



Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13

Technische Merkmale

Abmessungen

Einbautiefe 40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Blau

RAL Nummer 5012

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

WH108801F