



basico Einsatz UP-KLK: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Platte und Front Weiss

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Einbautiefe | 12,5 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 38,4 mm |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Weiss |
| RAL Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Duroplast |
| Glanzgrad | Glänzend |

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |

Texte

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
|--------------|-------------------------------|

WH11841100B