



WH27912200C

**kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Steckdose Typ 13 Ultraweiss**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Unterputz

**Ausführung**

Anzahl Module 2

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung 250 V AC

**Strom**

Nennstrom 10 A

Max. Schaltstrom 10 A

**Abmessungen**

Tiefe 47 mm

Einbautiefe 35 mm

Höhe 154 mm

Breite 94 mm

**Werkstoff**

Farbe weiß

Werkstoff Duroplast

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1...2.5 mm<sup>2</sup>

**Sicherheit**

Schutzart IP20

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja