



WH27912400C

kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / StDo 3x Typ 13 Ultraweiss

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Ausführung

Anzahl Module	2
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
--------------	----------

Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Max. Schaltstrom	10 A
------------------	------

Abmessungen

Tiefe	47 mm
-------	-------

Einbautiefe	35 mm
-------------	-------

Höhe	154 mm
------	--------

Breite	94 mm
--------	-------

Werkstoff

Farbe	weiß
-------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Anschluss

Leiterquerschnitt	1...2.5 mm ²
-------------------	-------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

REACH-konform	Nein
---------------	------

RoHS-konform	Ja
--------------	----