



WH27913000C

kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S1(3+3) / StDo Typ 13 Ultraweiss

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Ausführung

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

Strom

Nennstrom 10 A

Max. Schaltstrom 10 A

Abmessungen

Tiefe 47 mm

Einbautiefe 35 mm

Höhe 154 mm

Breite 94 mm

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff Duroplast

Anschluss

Leiterquerschnitt 1...2.5 mm²

Sicherheit

Schutzart IP20

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja