



WH36100100Q

## robusto NAP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Signalweiss

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

#### Strom

Nennstrom 10 A

#### Abmessungen

Tiefe 60 mm

Einbautiefe 0 mm

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

#### Werkstoff

Farbe weiß

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

#### Anschluss

Leiterquerschnitt 1...2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussart QuickConnect

#### Ausstattung

Beleuchtung ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

#### Sicherheit

Schutzart IP55

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja