



WH36140300Q

robusto NAP Gr.1 komplett: 2x Druck-Impulstaster IP55 Signalweiss

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 2 P

Kompatibilität

IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

Strom

Nennstrom 10 A

Abmessungen

Tiefe 77 mm

Einbautiefe 0 mm

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Werkstoff

Farbe weiß

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

Anschluss

Leiterquerschnitt 1...2.5 mm²

Sicherheit

Schutzart IP55

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein