



WH36182800Q

robusto NAP Gr.1 komplett: 4Kantschlüsseltaster 2-polig/ 1->0 /30°/ IP55 Weiss

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	2 P
Montageart	Aufputz / Aufbau

Kompatibilität

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
-------------------------------	------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
--------------	----------

Strom

Taststrom	25 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe	77 mm
Einbautiefe	0 mm
Höhe	86 mm
Schlüsselweite in mm	6 mm
Breite	86 mm

Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Anschluss

Leiterquerschnitt	1...2.5 mm ²
Anschlussart	mit Schraubklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP55
REACH konform	Nein