



WH36184300C

robusto NUP Gr.1 komplett: Schlüsselschalter S0/3p/ 0-1-0-1 / KABA8 IP55 Weiss

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Signalweiss

RAL Nummer 9003

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Einbautiefe 36 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Ausschalter Schema 0/3-polig