



WH36184300C

robusto NUP Gr.1 komplett: Schlüsselschalter S0/3p/ 0-1-0-1 / KABA8 IP55 Weiss

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
-------	-------------

RAL Nummer	9003
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Einbautiefe	36 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm
-----------------------------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-------------	--------------------------------------

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/3-polig
--------------------	------------------------------