



**FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37,6 mm

Einbautiefe 6 mm

Höhe 37,7 mm

Breite 62,7 mm

Tiefe 43,6 mm

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Einbaubar, Schnappbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

WH37580305D

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Vorbestückt mit

Steckdose

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Vollplatte

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz

Zugehörige Serien

FLF-Portfolio auf Aufputz, FLF-Portfolio für Unterputz-  
montage