



FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Orange

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Anschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37,6 mm

Einbautiefe 6 mm

Höhe 37,7 mm

Breite 62,7 mm

Tiefe 43,6 mm

Werkstoff

Farbe Orange

RAL Nummer 2004

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Einbaubar, Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

WH37580306DM

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Vorbestückt mit

Steckdose

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Vollplatte

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz

Zugehörige Serien

FLF-Portfolio auf Aufputz, FLF-Portfolio für Unterputz-
montage