



WH37583300D

FLF Gr.1 kompl.: Einbau-Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Weiss

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Einbauinstallation

Ausführung

Anzahl Module 1

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

Frequenz 50 Hz

Strom

Nennstrom 10 A

Abmessungen

Tiefe 43 mm

Einbautiefe 38 mm

Höhe 37.7 mm

Breite 62.7 mm

Ausdauer

Lebensdauer LED > 100000 h

Energieversorgung

Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

LED Steuerung

LED-Strom 1 mA

Anschluss

Leiterquerschnitt 1...2.5 mm²

Anschlussart mit QuickConnect Steckklemmen

Sicherheit

Schutzart IP20

Schutz ohne erhöhten Berührungsschutz