

ohne erhöhten Berührungsschutz



WH37583305DM

FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Schwarz

Technische Merkmale

Ausführung	
Anzahl Module	1
Elektrische Hauptmerkmale	
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Strom	
Nennstrom	10 A
Abmessungen	
Tiefe	43 mm
Einbautiefe	38 mm
Höhe	37.7 mm
Breite	62.7 mm
Ausdauer	
Lebensdauer LED	> 100000 h
Energieversorgung	
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff	
Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt
LED Steuerung	
LED-Strom	1 mA
Anschluss	
Leiterquerschnitt	12.5 mm²
Sicherheit	
Schutzart	IP20
RoHS-konform	Ja

Schutz