



WH37583305DM

FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Schwarz

Technische Merkmale

Ausführung

Ausführung	volle Abdeckplatte
Anzahl Module	1

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	38 mm
Höhe	37.7 mm
Breite	62.7 mm

Ausdauer

Lebensdauer LED	> 100000 h
-----------------	------------

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

LED Steuerung

LED-Strom	1 mA
-----------	------

Anschluss

Leiterquerschnitt	1...2.5 mm ²
-------------------	-------------------------

Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	-------------------------------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20

