



WH37595200D

FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Steckdose Typ 25 mit Schraubklemmen, Weiss

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Ausführung

Anzahl Module 1

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 400 V AC

Strom

Nennstrom 16 A

Abmessungen

Tiefe 32 mm

Einbautiefe 37 mm

Höhe 62.5 mm

Breite 75 mm

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Duroplast

Oberfläche matt

Anschluss

Leiterquerschnitt 1...2.5 mm²

Anschlussart mit Schraubklemmen

Sicherheit

Schutzart IP20

Schutz ohne erhöhten Berührungsschutz