



WH37640306D

FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose 3x Typ 13 IP20 Orange

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Einbauinstallation
------------	--------------------

Ausführung

Anzahl Module	3
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
--------------	----------

Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	36 mm
Höhe	62.5 mm
Breite	75 mm

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	zusätzliche Sicherheitsversorgung (orange)
-----------------------	--

Werkstoff

Farbe	orange
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Anschluss

Leiterquerschnitt	1...2.5 mm ²
-------------------	-------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Schutz	ohne erhöhten Berührungsschutz