



FLF Gr.1 komplett: 3x T13 +1.5m Kabel +Schutzkappe +Winkel Weiss

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Anschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 49 mm

Einbautiefe 40 mm

Höhe 62,50 mm

Breite 75 mm

Tiefe 89 mm

Werkstoff

Farbe Weiss

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Einbaubar, Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

WH37649100D

Texte

| | |
|-------------------|--|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Vollplatte |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Zugehörige Serien | FLF-Portfolio auf Aufputz, volta Aufputz Multimedia 4x12 Mod. |
