



FLF Gr.2 komplett: 3x Typ 23/L1 mit Flachkabeldose POWER Weiss

Technische Merkmale

Architektur

Typ	Apparat Gr. II
-----	----------------

Ausführung

Ausführung	volle Abdeckplatte
Anzahl Module	3

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	36 mm
Höhe	62.5 mm
Breite	75 mm

Werkstoff

Farbe	weiß
Oberfläche	matt
Material / Oberfläche	Apparat aus Thermoplast

Anschluss

Leiterquerschnitt	1...2.5 mm ²
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Anschluss	konfektioniert mit Kabel und L1 Anschlussdose für Flachkabel Woertz power 16 A

Kabel

Leitungslänge	≈ 30 cm
---------------	---------

Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	-------------------------------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20
REACH konform	Nein

