



WH37685400D

**FLF Gr.2 komplett: 3x Typ 23/L2 mit Flachkabeldose POWER Weiss**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Ausführung	volle Abdeckplatte
Anzahl Module	3

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Abmessungen**

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	36 mm
Höhe	62.5 mm
Breite	75 mm

**Werkstoff**

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1...2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------------

**Kabel**

Leitungslänge	≈ 30 cm
---------------	---------

**Normen**

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	-------------------------------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20
REACH konform	Nein
RoHS konform	Ja
Schutz	ohne erhöhten Berührungsschutz