



WH37685406D

FLF Gr.2 komplett: 3x Typ 23/L2 mit Flachkabeldose POWER Orange

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 3

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

Frequenz 50 Hz

Strom

Nennstrom 16 A

Abmessungen

Tiefe 43 mm

Einbautiefe 36 mm

Höhe 62.5 mm

Breite 75 mm

Werkstoff

Farbe orange

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

Anschluss

Leiterquerschnitt 1...2.5 mm²

Kabel

Leitungslänge ≈ 30 cm

Sicherheit

Schutzart IP20

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja

Schutz ohne erhöhten Berührungsschutz