



WH37686205D



FLF Gr.2 komplett: Steckdose 2x T13/L1 mit Rundkabeldose Schwarz

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Anschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36,7 mm

Einbautiefe 6,3 mm

Höhe 75 mm

Breite 62,5 mm

Tiefe 43 mm

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Einbaubar, Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	FLF-Portfolio auf Aufputz, FLF-Portfolio für Unterputz- montage
