



WH37686206D

FLF Gr.2 komplett: Steckdose 2x T13/L1 mit Rundkabeldose Orange

Technische Merkmale

Ausführung

Ausführung	volle Abdeckplatte
Anzahl Module	2

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	36 mm
Höhe	62.5 mm
Breite	75 mm

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	zusätzliche Sicherheitsversorgung (orange)
-----------------------	--

Werkstoff

Farbe	orange
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Anschluss

Leiterquerschnitt	1...2.5 mm ²
-------------------	-------------------------

Kabel

Leitungslänge	≈ 30 cm
---------------	---------

Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	-------------------------------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20
REACH konform	Nein
RoHS konform	Ja
Schutz	ohne erhöhten Berührungsschutz