

WH408211F

Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Drahtanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

Spannung

Nennspannung	230 V
Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	5 - 12 V

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe	45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	13 A
Ausgangsstrom	3000 mA

Texte

Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C