



**Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD**

**Technische Merkmale**

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp USB	C
---------------------------	---

**Spannung**

Nennspannung	230 V
Eingangsspannung	198 - 275 V
Ausgangsspannung	5 - 20 V

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe	5 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge	1
---------------------	---

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

**Leistung**

Ausgangsleistung	65 W
------------------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	0,65 A
Ausgangsstrom	3250 mA

**Texte**

Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

WH408215F