



basico UP: USB-Ladedose Typ A+C 18W PD Befest.-Platte und Frontscheibe Weiss

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Drahtanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

Spannung

Nennspannung	230 V
Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	5 - 12 V

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	47,6 mm
Einbautiefe	7,5 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40,1 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend, Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Elektrischer Strom

Nennstrom	13 A
Ausgangsstrom	3000 mA

Texte

Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C

WH41821100B