



basico Ladesteckdose: USB Typ C 65W PD mit Front für Kombination Weiss

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp USB	C
---------------------------	---

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Eingangsspannung	198 - 275 V
------------------	-------------

Ausgangsspannung	5 - 20 V
------------------	----------

Abmessungen

Höhe	60 mm
------	-------

Breite	60 mm
--------	-------

Einbautiefe	45 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm
-----------------------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
---------------------	---

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Mit Feinsicherung	Nein
-------------------	------

Werkstoff

Farbe	Weiss
-------	-------

RAL Nummer	9016
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Leistung

Ausgangsleistung	65 W
------------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,65 A
-----------	--------

Ausgangsstrom	3250 mA
---------------	---------

WH41821500A

Texte

Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
