



basico UP Ladesteckdose: USB Typ C 65W PD mit Befest.-Platte und Front Weiss

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp USB	C
---------------------------	---

Spannung

Nennspannung	230 V
Eingangsspannung	198 - 275 V
Ausgangsspannung	5 - 20 V

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Einbautiefe	45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
---------------------	---

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Leistung

Ausgangsleistung	65 W
------------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,65 A
Ausgangsstrom	3250 mA

WH41821500B

Texte

Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
