



**FLF Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD Ultraweiss**

**Technische Merkmale**

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Drahtanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

**Spannung**

Nennspannung	230 V
Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	5 - 12 V

**Abmessungen**

Höhe	37,7 mm
Breite	62,7 mm
Tiefe	47 mm
Einbautiefe	47 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	13 A
Ausgangsstrom	3000 mA

**Texte**

Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C

WH66821100D