



XEM470

Energiemanagement Controller flow R2

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Auf DIN Schiene mit REG-Montageadapter

Konnektivität

Empfang / Übertragung sonstige

Übertragungsart Ethernet

Spannung

Eingangsspannung 230 V

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 3

Abmessungen

Breite 70 mm

Frequenz

Frequenzbereich 50...60 Hz

Messung

Frequenzmessbereich 50 bis 60 Hz

Anschluss

Bussystem-Ankoppler Ausführung sonstige

Ausstattung

Ausführung Systemschnittstelle Ethernet

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...55 °C

Primärenergiearten Strom

Lager-/Transporttemperatur -25...70 °C