



XEV1R22T2

**Ladestation witty share bis 22kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Ladesteckdose**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Funktion Zugangskontrolle | Ja |
| Mit Lastmanagement        | Ja |

**Konnektivität**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl der Ladepunkte               | 1 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen           | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB        | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2     | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3     | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO   | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1     | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2     | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |

**Elektrische Hauptmerkmale**

|           |          |
|-----------|----------|
| Frequenz  | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 32 A     |

**Abmessungen**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 173 mm |
| Länge                        | 549 mm |
| Breite installiertes Produkt | 237 mm |

**Leistung**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Anschlussleistung          | 11...22 kW |
| Max Leistung pro Ladepunkt | 22 kW      |

**Energieversorgung**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Anzahl der Phasen für Einspeisung | 3 Phasen |
|-----------------------------------|----------|

**Werkstoff**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| RAL Farbe       | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff       | Kunststoff           |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff           |

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Energiezähler            | Nein |
| Mit Hausanschlußkasten (HAK) | Ja   |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Anzahl der Haushaltssteckdosen  | 0    |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0    |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0    |
| Mit Leitungsschutzschalter      | Nein |

---

**Normen**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive RoHS | Übereinstimmend |
|----------------------------|-----------------|

---

**Sicherheit**

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP55 |
|-----------|------|

---

**Verwendung Bedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25...50 °C |
|--------------------|-------------|