



XEVA732

Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7,5m

Technische Merkmale

Architektur

Stecksystem Typ 2

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 480 V AC

Frequenz 50/60 Hz

Nennstrom 20 A

Energieversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung Dreileiter

Werkstoff

Farbe schwarz

RAL Farbe RAL 9011 - Graphitschwarz

Kabel

Leitungslänge 7.5 m

Kabelart Einspeisekabel

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP44