



ZB011S



**Sockelschrank, universZ, 500x300x205mm, Schutzklassell, IP44, 36 Platzeinheiten**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Anzahl Module 48

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Vierkant mit Schlitz und Plombierdeckel

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe reinweiß RAL 9010

Farbe weiß

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Einstellungen**

Schranktyp Anschlusssockel

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 4

Anzahl Felder 1

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld 6

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 1

Erweiterung möglich Ja

**Normen**

**Sicherheit**

---

Schutzart

IP44

Schutzklasse

Schutzklasse II